

## FAG ARCALUB. LC250-TEMP200参数

尺寸	D	65	mm	-
	G	R1/4		螺纹
	H	155	mm	-
说明		TEMP200		填充
		1		电池组 (个)
		250	cm <sup>3</sup>	LC 尺寸

## FAG ARCALUB. LC250-TEMP200图片



参考资料:<http://www.sozhou.com/p/59bd0454.html>



**Gebrauchs-  
anweisung  
Operating  
Instructions  
Instructions  
de service**

Schalter von Position  
„OFF“ auf „ON“ drehen.  
Verschlußstopfen ent-  
fernen. Schmier-system  
in die Schmierstelle  
einschrauben.

Turn switch from  
position „OFF“ to „ON“.  
Remove plug.  
Screw lubrication  
system into  
lubrication point.

Visser la position de  
„OFF“ à „ON“. Enlever  
le bouchon. Monter le  
système de lubrifi-  
cation sur le point de  
graissage.

**250 FAG 250**