

FAG ARCALUB. LC250-MULTI2参数

尺寸	D	65	mm	-
	G	R1/4		螺纹
	H	155	mm	-
说明		250	cm ³	LC 尺寸
		MULTI2		填充
		1		电池组 (个)

FAG ARCALUB. LC250-MULTI2图片



Gebrauchs-
anweisung
Operating
Instructions
Instructions
de service

Schalter von Position
„OFF“ auf „ON“ drehen.
Verschlußstopfen ent-
fernen. Schmier-system
in die Schmierstelle
einschrauben.

Turn switch from
position „OFF“ to „ON“.
Remove plug.
Screw lubrication
system into
lubrication point.

Visser la position de
„OFF“ à „ON“. Enlever
le bouchon. Monter le
système de lubrifi-
cation sur le point de
graissage.

250 **FAG** 250

参考资料:<http://www.sozhou.com/p/8ac77d3c.html>



**Gebrauchs-
anweisung
Operating
Instructions
Instructions
de service**

Schalter von Position
„OFF“ auf „ON“ drehen.
Verschlußstopfen ent-
fernen. Schmier-system
in die Schmierstelle
einschrauben.

Turn switch from
position „OFF“ to „ON“.
Remove plug.
Screw lubrication
system into
lubrication point.

Visser la position de
„OFF“ à „ON“. Enlever
le bouchon. Monter le
système de lubrifi-
cation sur le point de
graissage.

250 **FAG** 250